

EBC-133 Main Terminal Clamp Kit



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Kit includes 10 clamps and 20 screws

Used to connect thicker conductors including IBSB25 Insulated Braided Conductor, MBJ Grounding and Bonding Braid, and nVent ERIFLEX Flexibar up to 9 mm (0.354")

Quick and easy installation

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho do condutor, IEC	Largura (W)	Espessura (T)
KIT-EBC133-15	568614	Aço	Electro galvanizado	16 - 35 mm ²	25 mm	2.5 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	A	Tamanho do orifício (HS)	Tamanho da rosca (TS)	Peso unitário	Profundidade (D)
--------------------	------------------	---	--------------------------	-----------------------	---------------	------------------

KIT-EBC133-15	568614	15 mm	5.5 mm	M5	0.01 kg	10mm
---------------	--------	-------	--------	----	---------	------

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE