


FC nVent ERIFLEX Flexibar to Busbar Clamp



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Connects nVent ERIFLEX Flexibar to copper busbar

Two plates complete with screws

Allows for excellent electrical contact

Installs quickly and easily

Ideal for on site modifications

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Quality Class:	8.8
Clamping Capacity:	20mm
Acabamento:	Electrogalvanized
Material:	Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura do barramento	Largura do condutor	Altura (H)	Largura (W)	A
--------------------	------------------	-----------------------	---------------------	------------	-------------	---

FC50X24	553020	50 mm	20 - 24 mm	75 mm	52 mm	36 mm
FC50X32	553030	50 mm	32 mm	75 mm	60 mm	44 mm
FC50X40	553040	50 mm	40 mm	75 mm	68 mm	52 mm
FC80X24	553050	80 mm	20 - 24 mm	105 mm	52 mm	36 mm
FC80X32	553060	80 mm	32 mm	105 mm	60 mm	44 mm
FC80X50	553070	80 mm	50 mm	105 mm	78 mm	62 mm
FC100X32	568700	100 mm	32 mm	125 mm	60 mm	44 mm
FC120X32	568730	120 mm	32 mm	145 mm	60 mm	44 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	B	Diâmetro do Parafuso (Sc)	Torque (TQ)	Peso unitário
FC50X24	553020	60 mm	8	10 N·m	0.32 kg
FC50X32	553030	60 mm	8	10 N·m	0.36 kg
FC50X40	553040	60 mm	8	10 N·m	0.41 kg
FC80X24	553050	90 mm	8	10 N·m	0.43 kg
FC80X32	553060	90 mm	8	10 N·m	0.49 kg
FC80X50	553070	90 mm	8	10 N·m	0.64 kg
FC100X32	568700	110 mm	8	10 N·m	0.67 kg
FC120X32	568730	130 mm	8	10 N·m	0.76 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE