


FGBS Fiberglass Braided Sleeve



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Fiberglass impregnated with high temperature silicone varnish

Resistant to high temperature

Thermal insulation and mechanical protection

Halogen free

ESPECIFICAÇÕES

Material:	Fiberglass
Flammability Rating:	UL® 1441 VW-1
Temperatura de trabalho:	-70 to 300 °C

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro	Cor	Length	Peso unitário
FGBS8	556210	8 mm	Black	100m	0.01 kg
FGBS4	556200	4 mm	Black	100m	0.01 kg

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro	Cor	Length	Peso unitário
FGBS12	556230	12 mm	Black	100m	0.02 kg
FGBS10	556220	10 mm	Black	100m	0.02 kg
FGBS15	556240	16 mm	Black	100m	0.03 kg
FGBS20	556250	20 mm	Branco	50m	0.04 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Unit weight is per meter (3.28').

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE