

FS Spacer Clamp, Snap Close



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Provides support for nVent ERIFLEX Flexibar and insulated braided conductors without damaging the insulation

Ensures correct spacing for optimum cooling

Supports up to four conductors in parallel

Easy to install

Halogen free

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Material:	Polyamide
Flammability Rating:	UL® 94HB
Temperatura de trabalho:	-40 to 130 °C

Table 1/1


Número de catálogo	Número do artigo	Largura do condutor	Altura (H)	Length (L)	Tamanho do orifício (HS)	Peso unitário
FS24	553550	24 mm Max	67 mm	30mm	7 mm	0.01 kg

Número de catálogo	Número do artigo	Largura do condutor	Altura (H)	Length (L)	Tamanho do orifício (HS)	Peso unitário
FS32	553560	32 mm Max	67 mm	38mm	7 mm	0.02 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE