


FSSB Flat Braid in Coil, Stainless Steel



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

High-quality durable stainless steel 316L provides superior abrasion, corrosion, chemical, and UV resistance for outdoor and corrosive applications

Non-magnetic material

Durability of product lengthens cycle time between maintenance

ESPECIFICAÇÕES

Material: Stainless Steel 316L (EN 1.4404)

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Corte transversal	Diâmetro do fio	Length	Espessura	Largura
FSSB25-50	557390	50mm ²	0.25mm	25m	3 mm	30 mm
FSSB25-16	557160	16mm ²	0.25mm	25m	1.5 mm	15 mm
FSSB25-25	557170	25mm ²	0.25mm	25m	1.5 mm	23 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Peso unitário
FSSB25-50	557390	0.44 kg
FSSB25-16	557160	0.14 kg
FSSB25-25	557170	0.22 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Unit weight is per meter (3.28').

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE