

FTCBI Insulated Flat Braid in Coil, Tinned Copper



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications

Non-magnetic material

Tinned finish provides a theft-deterrent appearance

ESPECIFICAÇÕES

Material: Copper;Polyvinylchloride

Acabamento: Tinned

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Nominal Current	Corte transversal	Número de fios	Diâmetro do fio	Length
FTCBI25	510310	150A	25mm ²	1404	0.15mm	25m
FTCBI50	510340	250A	50mm ²	2848	0.15mm	25m

Número de catálogo	Número do artigo	Nominal Current	Corte transversal	Número de fios	Diâmetro do fio	Length
FTCBI16	510300	120A	16mm ²	896	0.15mm	25m

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Espessura	Largura	Peso unitário
FTCBI25	510310	3.5 mm	25 mm	0.29 kg
FTCBI50	510340	5 mm	30 mm	0.6 kg
FTCBI16	510300	3.5 mm	17 mm	0.18 kg

Espessura do isolamento:	1 mm
Insulation Voltage:	450V
Flammability Rating:	UL® 94V-0
Temperatura:	70 °C Max

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Unit weight is per meter (3.28').

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE