

MFWC Manual nVent ERIFLEX Flexibar Work Center



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Modular table with large work surface and storage for manual nVent ERIFLEX Flexibar tools

Tools can be fixed directly to interchangeable tiles allowing tools to be quickly moved from one level to another

Non-slip bakelite coated plywood tiles fix into place with included wing knobs

Includes nVent ERIFLEX Flexibar Small Bending and Folding Tool

Forklift rail, locking directional wheels and built-in handles provide easy mobility

Built-in handle is extendable to accommodate long pieces of nVent ERIFLEX Flexibar

ESPECIFICAÇÕES




Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Altura (H)	Length	Largura (W)	A
MFWC	558940	Aço, Plywood	928 mm	1200 - 1913 mm	700 mm	348 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load	Peso unitário
MFWC	558940	400N	95 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE