

nVent ERIFLEX Flexbus IP55 Conductor Entry



nVent ERIFLEX Flexbus IP55 Conductor Entries can be used for switchboard and/or power supply cover to upgrade an installation to IP55 level. Protect the nVent ERIFLEX Flexbus Conductor insulation against sharp edges from power supply or switchboard top cover.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Made with soft PVC to follow any potential conductor bending radius

Sealing around the conductor is made by a self-fusing tape with a strong adhesive

Good resistance to solvent and hydrocarbon splashes

Adaptable to any nVent ERIFLEX Flexbus conductor cross section by cutting the top material with traditional cutter

High acid resistance

UV resistance

RoHS compliant

Flame retardant

ESPECIFICAÇÕES

Classificação do gabinete:	IP 55
Material:	Polyvinylchloride
Temperatura de trabalho:	-40 to 140 °C

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tipo	A	B	C	Tamanho do condutor
--------------------	------------------	------	---	---	---	---------------------

FLEXCEIP55C501	508140	Single Entry	126 mm	102 mm	175 mm	220 mm², 360 mm², 545 mm², 640 mm²
FLEXCEIP55C1001	508141	Single Entry	176 mm	102 mm	152 mm	960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
FLEXCEIP55C502	508142	Double Entry	126 mm	157 mm	175 mm	220 mm², 360 mm², 545 mm², 640 mm²
FLEXCEIP55C1002	508143	Double Entry	176 mm	157 mm	152 mm	960 mm², 1280 mm², 1810 mm²

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Torque (TQ)	Peso unitário
FLEXCEIP55C501	508140	2.5 N·m	0.6 kg
FLEXCEIP55C1001	508141	2.5 N·m	0.7 kg
FLEXCEIP55C502	508142	2.5 N·m	0.8 kg
FLEXCEIP55C1002	508143	2.5 N·m	1 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE