

nVent ERIFLEX Flexbus Transformer Cover IP2X for 1 Conductor per Phase



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Input/output for neutral/ground conductor

Resistance to solvent and hydrocarbon splashes

Installs quickly and easily

UV resistance

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Material	Temperatura de trabalho	Length (L)	Largura (W)	Profundidade (D)
FLEXCOVIP2XONE	508160	Polyvinylchloride	-40 to 140 °C	465mm	182 mm	126mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Peso unitário
--------------------	------------------	---------------

FLEXCOVIP2XONE	508160	0.53 kg
----------------	--------	---------

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE