


nVent ERIFLEX Flexibar End Cover



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

End cover for nVent ERIFLEX Flexibar and Insulated Power Braid

Allows for visual inspection of connection

Easy fitting after fixing

Halogen free

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Material: Policarbonato

Flammability Rating: UL® 94V-0

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Largura do condutor	Peso unitário
ENDCOV20	541774	20 mm	0.19 kg
ENDCOV24	541775	24 mm	0.22 kg

Número de catálogo	Número do artigo	Largura do condutor	Peso unitário
ENDCOV32	541776	32 mm	0.26 kg

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
 Opção 1 – Apoio ao cliente
 Opção 2 – Assistência
 técnica

Europa

Países Baixos:
 +31 800-0200135
 França:
 +33 800 901 793

Europa

Alemanha:
 800 1890272
 Outros países:
 +31 13 5835404

APAC

Xangai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE