

nVent ERIFLEX Spirflex Spiral Sleeve



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Expandable cabling sleeves for many applications

Spiral structure allow cables to branch out at any point

Flexible bundling and mechanical protection of electrical cables and wires

Packed in easy dispense boxes

Halogen free

ESPECIFICAÇÕES

Material:	Polietileno
Flammability Rating:	UL® 94HB
Temperatura de trabalho:	-50 to 85 °C

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Cor	Diâmetro	Length	Peso unitário
SPIRFLEX-X6	556100	Branco	6 mm	50m	0.01 kg

Número de catálogo	Número do artigo	Cor	Diâmetro	Length	Peso unitário
SPIRFLEX-I6	556000	Black	6 mm	50m	0.01 kg
SPIRFLEX-I12	556010	Black	12 mm	25m	0.03 kg
SPIRFLEX-X12	556110	Branco	12 mm	25m	0.03 kg
SPIRFLEX-I16	556020	Black	16 mm	25m	0.05 kg
SPIRFLEX-I22	556030	Black	22 mm	25m	0.06 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Unit weight is per meter (3.28').

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE