

Reinforced Compact Busbar Support with Neutral Circuit



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Compact design fits in 400 mm (15 3/4") deep panels

Mechanically reinforced

Includes mounting holes for direct fixing of protection screen

Installs quickly and easily

Halogen free

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Largura do barramento:	50 - 80 mm
Max Working Voltage, IEC (Ui):	1000;1500
Em conformidade com:	IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
Flammability Rating:	UL® 94V-0
Temperatura de trabalho:	-40 to 130 °C


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Typical Application Current Rating	Busbar Thickness	Busbars per Phase	Largura (W)
RCBS1-6TN	552050	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide	500 - 1200 A	6.35 mm	1	338 - 390 mm
RCBS1-10TN	552070	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide	500 - 1600 A	10 mm	1	338 - 390 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	A	B	C	D	X
RCBS1-6TN	552050	290 mm	65 mm	325 - 377 mm	65 mm	6.5 x 23 mm
RCBS1-10TN	552070	290 mm	65 mm	325 - 377 mm	65 mm	6.5 x 23 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE