

RRCB Round Braid in Coil, Plain Copper



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications

Non-magnetic material

ESPECIFICAÇÕES

Material: Copper

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Nominal Current	Corte transversal	Número de fios	Diâmetro do fio	Length
RRCB15-25	557440	150A	25mm ²	1416	0.15mm	25m
RRCB15-75	557470	300A	75mm ²	4236	0.15mm	25m
RRCB15-10	557420	75A	10mm ²	560	0.15mm	25m
RRCB15-30	557450	180A	30mm ²	1680	0.15mm	25m

Número de catálogo	Número do artigo	Nominal Current	Corte transversal	Número de fios	Diâmetro do fio	Length
RRCB15-16	557430	120A	16mm ²	900	0.15mm	25m
RRCB15-50	557460	250A	50mm ²	2820	0.15mm	25m
RRCB15-6	557400	45A	6mm ²	352	0.15mm	25m

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro	Peso unitário
RRCB15-25	557440	8 mm	0.25 kg
RRCB15-75	557470	14 mm	0.75 kg
RRCB15-10	557420	5 mm	0.1 kg
RRCB15-30	557450	9 mm	0.3 kg
RRCB15-16	557430	6 mm	0.16 kg
RRCB15-50	557460	11 mm	0.5 kg
RRCB15-6	557400	4 mm	0.06 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Unit weight is per meter (3.28').

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE