


RRCBI Insulated Round Braid in Coil, Plain Copper



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications

Non-magnetic material

ESPECIFICAÇÕES

Material: Copper;Polyvinylchloride

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Nominal Current	Corte transversal	Número de fios	Diâmetro do fio	Length
RRCBI15-16	510510	120A	16mm ²	900	0.15mm	25m
RRCBI15-10	510500	75A	10mm ²	560	0.15mm	25m

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro	Peso unitário
RRCBI15-16	510510	8 mm	0.16 kg
RRCBI15-10	510500	7 mm	0.1 kg

Espessura do isolamento:	1 mm
Insulation Voltage:	450V
Flammability Rating:	UL® 94V-0
Temperatura:	70 °C Max

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Unit weight is per meter (3.28').

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE