


TR Four Pole Distribution Block, 400 A



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

- Easily fixes onto DIN rail or mounts with screws
- Bolts included for output connections
- Transparent protection cover
- Easy accessibility for wiring
- Ready to use out of the box, saving installation time and labor
- RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES


Número de catálogo	TR-400A
Número do artigo	562010
Material	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Plexiglass
Max Working Voltage, IEC (Ui)	1000
Peak Short Circuit Current (Ipk)	34kA

Número de catálogo	TR-400A
Short Term Withstand Current (Icw) 1s	28kA
Line Side Number of Connections	1
Load Side Number of Connections	8
Tamanho do orifício (HS)	12 mm
Tamanho da rosca (TS)	M6
Profundidade (D)	140mm
Altura (H)	240 mm
Largura (W)	300 mm
Peso unitário	2.83 kg
Flammability Rating	UL® 94V-0
Em conformidade com	IEC® 60439.1 IEC® 61439.1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE