


Universal Busbar Support



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Universal fixing system

Installs quickly and easily

Extremely robust construction

Adjustable arms for easy mounting

Halogen free insulators

ESPECIFICAÇÕES

Max Working Voltage, IEC (Ui):	1000;1500
Em conformidade com:	IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
Flammability Rating:	UL® 94V-0
Temperatura de trabalho:	-40 to 130 °C

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Material	Typical Application Current Rating	Busbars per Phase	Largura do barramento	Busbar Thickness
--------------------	------------------	----------	------------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------

UBS4-5T	551020	Aço, Glass Fibre Reinforced Polyamide	3500 A	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm
UBS2-10T	551080	Aço, Glass Fibre Reinforced Polyamide	3600 A	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	A	B	C	D
UBS4-5T	551020	375 - 575 mm	350 - 550 mm	176 mm	307 mm	110 mm
UBS2-10T	551080	375 - 575 mm	350 - 550 mm	176 mm	307 mm	110 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE