


Angled Trough with Removable Cover NEMA Type 1, 6x6x12, Gray, Mild Steel

NÚMERO DE CATÁLOGO

AT6612



Angled Trough, Type 1 cuts total installation time by 80%. It eliminates the need for costly 90-degree conduit bends and offers flexibility for wire distribution, making it a time and cost saving solution. The unique design allows conduit runs through the front of the enclosure, and can be mounted in any corner.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 870 Listed; File No. E27524

cUL CSA C22.2 No. 26 Listed; File No. E27524

NEMA/EEMAC: Type 1

IEC 60529, IP30

CARACTERÍSTICAS

Flexible install allows conduit runs through six sides of enclosure, including the front

Cleaner appearance requiring less real estate on the wall

Uniquely designed cover is removable and easy to assemble with half the number of screws

Easy mounting via holes on the back of the enclosure

Shipped completely assembled with no end caps to install

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 35585

Tipo: Trough

Altura: 152mm

Largura: 152mm

Profundidade: 305mm

Material: Aço Macio

Acabamento: Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Cor: Gray

Código de cor: ANSI 61

Espessura: 1.52mm

Max Conduit Size: 32mm

Cover Screw Quantity: 1

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE