

A2 Standard Transition Coupler, Plain



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Designed to splice different diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

Installs quickly and easily

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Plain

Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro (Ø)	Length (L)	Bar Depth 1 (BD1)
EL2520A2N	25 mm, 20 mm	#8, #6	25M, 20M	36 mm	89mm	34mm
EL2825A2N	28 mm, 25 mm	#9, #8	30M, 25M	40 mm	97mm	38mm

Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro (Ø)	Length (L)	Bar Depth 1 (BD1)
EL3228A2N	32 mm, 28 mm	#10, #9		45 mm	105mm	40mm
EL3225A2N	32 mm, 25 mm	#10, #8		45 mm	101mm	40mm
EL4025A2N	40 mm, 25 mm			55 mm	117mm	55mm
EL4032A2N	40 mm, 32 mm			55 mm	122mm	55mm
EL43T36A2N	43 mm, 36 mm	#14, #11	45M, 35M	60 mm	131mm	56mm

Table 2/2


Número de catálogo	Bar Depth 2 (BD2)	Bar Gap (BG)	Peso unitário	Certifications
EL2520A2N	28mm	27mm	0.51 kg	CARES, DCL
EL2825A2N	34mm	25mm	0.66 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL3228A2N	38mm	27mm	0.87 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL3225A2N	34mm	27mm	0.88 kg	DCL, CARES
EL4025A2N	34mm	27mm	1.52 kg	CARES
EL4032A2N	40mm	27mm	1.52 kg	CARES, DCL
EL43T36A2N	43mm	32mm	1.98 kg	IAPMO®-UES, LA City Approval

Designed to Meet: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE