


A2D6 Mechanical Anchor for Future Extension, Plain



CARACTERÍSTICAS

Replaces conventional hooked reinforcing bar

Commonly used for future extensions in both beam/column and roof/column connections

Head area exceeds 5x bar area (net 4x)

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Plain

Material: Aço

100% U.S. Domestic Content: Sim

Table 1/2

Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)	Comprimento 1 (L1)
EL12A2D6	12 mm	#4	10M	35 mm		41 mm
EL16A2D6	16 mm	#5	15M	38 mm		56 mm
EL20A2D6	20 mm	#6	20M	48 mm		71 mm
EL43TA2D6	43 mm	#14	45M	102 mm	64 mm	101 mm

Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro 1(Ø1)	Diâmetro 2(Ø2)	Comprimento 1 (L1)
EL57TA2D6	57 mm	#18	55M	130 mm	76 mm	164 mm
EL22A2D6	22 mm	#7		51 mm		80 mm
EL25A2D6	25 mm	#8	25M	57 mm		85 mm
EL28A2D6	28 mm	#9	30M	70 mm		91 mm
EL32A2D6	32 mm	#10		76 mm		96 mm
EL36A2D6	36 mm	#11	35M	83 mm		100 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Comprimento 2 (L2)	Bar Depth (BD)	Peso unitário
EL12A2D6		15mm	0.28 kg
EL16A2D6		22mm	0.43 kg
EL20A2D6		28mm	0.87 kg
EL43TA2D6	25 mm	56mm	6.32 kg
EL57TA2D6	25 mm	71mm	12.81 kg
EL22A2D6		32mm	1.1 kg
EL25A2D6		35mm	1.46 kg
EL28A2D6		38mm	2.39 kg
EL32A2D6		40mm	2.94 kg
EL36A2D6		43mm	3.6 kg

Designed to Meet: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE