

C2SW Side Weldable Half-Coupler, Offset Flat



CARACTERISTICAS

Designed for connecting reinforcing bar parallel to structural steel sections or plates

Machined from weldable grades of steel

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Plain

Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro (Ø)	Length (L)	Altura 1 (H1)
EL16C2SWN	16 mm	#5	15M	28 mm	61mm	24mm
EL20C2SWN	20 mm	#6	20M	33 mm	87mm	29mm
EL25C2SWN	25 mm	#8	25M	43 mm	97mm	37mm
EL32C2SWN	32 mm	#10		65 mm	100mm	53mm
EL40C2SWN	40 mm			70 mm	110mm	60mm
EL50TC2SWN	50 mm			90 mm	120mm	77mm

Table 2/2

Número de catálogo	Altura 2 (H2)	Bar Depth (BD)	Peso unitário
EL16C2SWN	13mm	22mm	0.21 kg
EL20C2SWN	15mm	28mm	0.43 kg
EL25C2SWN	20mm	34mm	0.84 kg
EL32C2SWN	25mm	40mm	1.95 kg
EL40C2SWN	30mm	55mm	2.47 kg
EL50TC2SWN	40mm	71mm	4.22 kg


Designed to Meet: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

The design of the weld, the selection of electrode, and other relevant choices depend on the chemical and physical properties of the structural steel to which the couplers are welded. Engineers who design assemblies should adhere to all appropriate regulations.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE