

CFFPW Tapered Plastic Screw-In Plug for A2 Couplers



CARACTERÍSTICAS

Designed for use with the A2 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

ESPECIFICAÇÕES

Material: Polietileno

Table 1/2


Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)	Altura (H)
EL28CFFPW	28 mm	#9	30M	59 mm	50 mm	23 mm
EL16CFFPW	16 mm	#5	15M	59 mm	36 mm	23 mm
EL25CFFPW	25 mm	#8	25M	59 mm	46 mm	23 mm
EL12CFFPW	12 mm	#4	10M	59 mm	32 mm	23 mm

Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro 1(Ø1)	Diâmetro 2(Ø2)	Altura (H)
EL20CFFPW	20 mm	#6	20M	59 mm	41 mm	23 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Espessura (T)	Cor
EL28CFFPW	3 mm	Black
EL16CFFPW	3 mm	Black
EL25CFFPW	3 mm	Vermelho
EL12CFFPW	3 mm	Vermelho
EL20CFFPW	3 mm	Yellow

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE