

D6 Mechanical Anchor with Male Bar, One Piece



The one-piece D6 mechanical anchor is used when there is not an adequate length of reinforcing bar to be threaded in a standard nVent LENTON threading machine. This anchor is ideal for use in segmental construction when the mating elements have limited space or are severely congested. This system, when combined with the nVent LENTON Form Saver, eliminates hooked bar congestion, protruding dowels and the need to drill holes in expensive formwork.

CARACTERISTICAS

Replaces conventional hooked reinforcing bar

Simplifies reinforcing bar placement and lowers placing costs

Color coded bar end protector protects the nVent LENTON taper thread while in transit

Head area exceeds 5x bar area (net 4x)

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabamento	100% U.S. Domestic Content	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá
EL12D6X5M	Aço	Plain	Sim	12 mm	#4	10M

Table 2/2


Número de catálogo	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)	Length (L)	A	Peso unitário
EL12D6X5M	35 mm	14 mm	127mm	14 mm	0.23 kg

Designed to Meet: ACI 318;AS3600;ASTM A970

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE