


A2D6 Mechanical Anchor for Future Extension, Plain, 16 mm, #5, 15M

NÚMERO DE CATÁLOGO

EL16A2D6



CARACTERÍSTICAS

Replaces conventional hooked reinforcing bar

Commonly used for future extensions in both beam/column and roof/column connections

Head area exceeds 5x bar area (net 4x)

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Material: Aço

Acabamento: Plain

100% U.S. Domestic Content: Sim

Tamanho da viga de reforço, metric: 16 mm

Tamanho da viga de reforço, EUA: #5

Tamanho da viga de reforço, Canadá: 15M

Diâmetro 1 (Ø1): 38 mm

Comprimento 1 (L1): 56 mm

Bar Depth (BD): 22mm


Peso unitário: 0.43 kg

Designed to Meet: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE