

ELFM Female-to-Male Extension



nVent LENTON ELFM Female-to-Male Extensions are a unique problem solver for the nVent LENTON taper-threaded splicing system. The extensions are ordered to customer specified lengths and are machined to have a female nVent LENTON taper thread on one end and a male nVent LENTON taper thread on the other. These extensions can be used in conjunction with the entire nVent LENTON taper threaded coupler product line to increase the length of either the reinforcing steel or nVent LENTON couplers.

CARACTERISTICAS

Small diameter reduces concrete cover and eliminates reinforcing steel bar (rebar) congestion

Tapered thread helps prevent cross-threading and provides a positive locking, no-slip connection

Installs quickly, taking approximately four and one-half turns to engage

No special tools or skills required

Available in customer specified lengths

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Plain

Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro (Ø)	Length (L)	Bar Depth (BD)
EL25F25M125N	25 mm	#8	25M	35 mm	125mm	40mm
EL28F28M130N	28 mm	#9	30M	40 mm	130mm	42mm
EL32F32M138N	32 mm	#10		45 mm	138mm	45mm

Table 2/2

Número de catálogo	Peso unitário	Quantidade por embalagem
--------------------	---------------	--------------------------


EL25F25M125N	0.6 kg	30
EL28F28M130N	0.8 kg	20
EL32F32M138N	1 kg	15

Designed to Meet: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE