

nVent LENTON Form Saver with Large Anchor, D6SA



The nVent LENTON Form Saver with Large Anchor provides a method of splicing reinforcing bar in segmental concrete construction applications that have limited space or are severely congested. The large head significantly reduces required embedment length of the mating reinforcing bar.

Typically used in beam/column applications, the nVent LENTON Form Saver with Large Anchor easily attaches to the form panels. When the form is stripped, the protected threaded end of the coupler is exposed. Simply remove the protective cap and install the nVent LENTON taper threaded dowel bar. This system eliminates hooked bar congestion, protruding dowels and the need to drill holes in expensive formwork.

CARACTERÍSTICAS

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Built-in thread cover or screw-in plug protects internal threads from concrete paste contamination

Head area exceeds 5x bar area (net 4x)

Coupler and anchor head are one piece

Available in customer specified lengths

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Plain

Material: Aço

100% U.S. Domestic Content: Sim

Table 1/2

Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)	Altura (H)
EL25D6SA0600	25 mm	#8	25M	35 mm	57 mm	57 mm
EL25D6SA0725	25 mm	#8	25M	35 mm	57 mm	57 mm

Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro 1(Ø1)	Diâmetro 2(Ø2)	Altura (H)
EL25D6SA0800	25 mm	#8	25M	35 mm	57 mm	57 mm
EL25D6SA0900	25 mm	#8	25M	35 mm	57 mm	57 mm
EL25D6SA1800	25 mm	#8	25M	35 mm	57 mm	57 mm
EL32D6SA0600	32 mm	#10	32M	48 mm	76 mm	64 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Length (L)	Bar Depth (BD)	Peso unitário
EL25D6SA0600	152mm	34mm	1.56 kg
EL25D6SA0725	184mm	34mm	1.79 kg
EL25D6SA0800	203mm	34mm	1.94 kg
EL25D6SA0900	229mm	34mm	2.13 kg
EL25D6SA1800	457mm	34mm	3.84 kg
EL32D6SA0600	152mm	40mm	2.7 kg

Designed to Meet: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE