

One-Piece Flange Coupler



One-piece flange couplers are ideal for eliminating protruding dowel bars in segmental pour applications. The flange side of the coupler is typically tack or seal welded to cast-in-place structural steel walls commonly found in most modern nuclear reactor designs.

CARACTERÍSTICAS

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Tack welding allows the coupler to be used for positioning of a bent bar on the first bar

Installs quickly and easily

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Plain

Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)	Comprimento 1 (L1)
EL16SANSP004	16 mm	#5	15M	40 mm	25 mm	56 mm
EL18SANSP004	18 mm			40 mm	25 mm	62 mm
EL20SANSP004	20 mm	#6	20M	45 mm	29 mm	71 mm
EL22SANSP004	22 mm	#7		45 mm	32 mm	80 mm
EL25SANSP004	25 mm	#8	25M	50 mm	35 mm	85 mm

Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro 1(Ø1)	Diâmetro 2(Ø2)	Comprimento 1 (L1)
EL28SANSP004	28 mm	#9	30M	50 mm	38 mm	91 mm
EL36SANSP004	36 mm	#11	35M	60 mm	48 mm	101 mm
EL32SANSP004	32 mm	#10		60 mm	45 mm	96 mm
EL40SANSP004	40 mm			70 mm	57 mm	127 mm


Table 2/2				
Número de catálogo	Comprimento 2 (L2)	Bar Depth (BD)	Bar Gap (BG)	Peso unitário
EL16SANSP004	40 mm	22mm	12mm	0.23 kg
EL18SANSP004	46 mm	24mm	14mm	0.23 kg
EL20SANSP004	55 mm	28mm	16mm	0.32 kg
EL22SANSP004	64 mm	32mm	16mm	0.41 kg
EL25SANSP004	69 mm	34mm	16mm	0.48 kg
EL28SANSP004	75 mm	38mm	16mm	0.57 kg
EL36SANSP004	85 mm	43mm	16mm	0.91 kg
EL32SANSP004	80 mm	40mm	16mm	0.8 kg
EL40SANSP004	111 mm	55mm	17mm	1.67 kg

Designed to Meet: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE