


P8 Position Coupler with Two Form Saving Plates



Used in segmental pour applications. The addition of two form saving plates allow the female end of the coupler to be used in keyway applications where the coupler is attached to formwork at both ends. Permanent form saving plates allow easy attachment to the forms, eliminating costly damage to the forms.

CARACTERÍSTICAS

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when one bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction

Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Plain

Material: Aço

100% U.S. Domestic Content: Sim

Table 1/2

Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)	Comprimento 1 (L1)
EL36S3P82400	36 mm	#11	35M	65 mm	114 mm	650 mm
EL36S3P83000	36 mm	#11	35M	65 mm	114 mm	802 mm
EL36S3P83900	36 mm	#11	35M	65 mm	114 mm	1031 mm

Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro 1(Ø1)	Diâmetro 2(Ø2)	Comprimento 1 (L1)
EL36S3P84700	36 mm	#11	35M	65 mm	114 mm	1234 mm


Table 2/2						
Número de catálogo	Comprimento 2 (L2)	Bar Depth (BD)	Bar Gap 1 (BG1)	Bar Gap 2 (BG2)	Coupler Body (CB)	Peso unitário
EL36S3P82400	715 mm	43mm	565mm	630mm	610mm	15.79 kg
EL36S3P83000	868 mm	68mm	666mm	732mm	762mm	19.55 kg
EL36S3P83900	1096 mm	94mm	844mm	909mm	991mm	25.22 kg
EL36S3P84700	1300 mm	119mm	996mm	1062mm	1194mm	30.3 kg

Designed to Meet: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE