

PPP Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14, Worldwide Design



CARACTERÍSTICAS

Designed for use with the P13/P14 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

ESPECIFICAÇÕES


Versão do projeto: Worldwide (Globally Available Materials)

Table 1/1

Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro (Ø)	Altura (H)	Cor
EL12PPPNB100	12 mm	#4	10M	25 mm	13 mm	Vermelho
EL16PPPNB100	16 mm	#5	15M	30 mm	13 mm	Black
EL28PPPNB50	28 mm	#9	30M	50 mm	16 mm	Black
EL20PPPNB100	20 mm	#6	20M	35 mm	16 mm	Yellow
EL32PPPNB50	32 mm	#10		60 mm	16 mm	Yellow

Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro (Ø)	Altura (H)	Cor
EL25PPPNB100	25 mm	#8	25M	45 mm	16 mm	Vermelho
EL22PPPNB100	22 mm	#7		40 mm	16 mm	Blue
EL40PPPNB25	40 mm			70 mm	16 mm	Green
EL36PPPNB25	36 mm	#11	35M	65 mm	16 mm	Blue

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE