


SA Coupler with Mounting Plate, Clipped Flange, Coated



Couplers with clipped flange mounting plates address concrete cover concerns. Coated reinforcing bar is used in place of plain reinforcing bars to protect against corrosion. nVent LENTON couplers are available in multiple coatings to meet specific job requirements. Typical applications include bridges, parking structures, pavement, marine structures and repair work.

CARACTERÍSTICAS

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Built-in thread cover or screw-in plug protects internal threads from concrete paste contamination

ESPECIFICAÇÕES

Finish Standard:	ASTM® A775/A775M and AASHTO M284
Acabamento:	Epoxy Coated
Material:	Aço
100% U.S. Domestic Content:	Sim

Table 1/2

Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Largura hexagonal (W)	Altura (H)	Length (L)
EL12SAECF	12 mm	#4	10M	17 mm	57 mm	49mm
EL16SAECF	16 mm	#5	15M	22 mm	57 mm	64mm
EL20SAECF	20 mm	#6	20M	27 mm	57 mm	79mm


Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Largura hexagonal (W)	Altura (H)	Length (L)
EL22SAECF	22 mm	#7		30 mm	57 mm	88mm

Table 2/2

Número de catálogo	A	Bar Depth (BD)	Bar Gap (BG)	Peso unitário
EL12SAECF	13 mm	15mm	12mm	0.14 kg
EL16SAECF	13 mm	22mm	12mm	0.18 kg
EL20SAECF	18 mm	28mm	17mm	0.27 kg
EL22SAECF	18 mm	32mm	17mm	0.36 kg

Designed to Meet: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE