

T-Series Horizontal Fixed Angle Splice Kit, Top Fill, 15-30°



T-Series splice kits contain the following: Sleeve, filler material kit (filler material, packing, pouring basin ceramic insert and disk, pouring basin ceramic guide tube), pouring basin and pouring basin crucible. Splice kits are ordered based on the quantity of splices needed. Sleeves and filler material kits are one-time use parts. Pouring basins and crucibles are prorated based on their anticipated life. Ordering splice kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components. Kits can be ordered with longer (extended) sleeves for use when the reinforcing steel deformation pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.

CARACTERÍSTICAS

Simplifies ordering

Used to splice the same diameter bars

ESPECIFICAÇÕES

Sleeve: Standard Length

Table 1/2

Número de catálogo	Ângulo (a)	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)
RBT1110130H	30 °	36 mm	#11	35M	172 mm	285 mm
RBT1110115H	15 °	36 mm	#11	35M	167 mm	301 mm
RBT109130H	30 °	32 mm	#10		165 mm	285 mm
RBT189115H	15 °	57 mm	#18	55M	208 mm	301 mm
RBT189130H	30 °	57 mm	#18	55M	213 mm	285 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)	Diâmetro (Ø)
RBT1110130H	496mm	200mm	127 mm
RBT1110115H	506mm	138mm	127 mm
RBT109130H	496mm	175mm	127 mm
RBT189115H	538mm	150mm	178 mm
RBT189130H	528mm	207mm	178 mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO


Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

All dimensions are for reference only.

Components can also be purchased separately: (1) Sleeve, (2) Filler Material Kit (filler material, packing, pouring basin ceramic insert and disk, pouring basin ceramic guide tube), (3) Pouring Basin, and (4) Pouring Basin Crucible.

Splice Kit Components							
Splice Kit	Filler Material	Packing (2 Required)	Pouring Basin Ceramic Insert and Disk	Pouring Basin Ceramic Guide Tube	Sleeve	Pouring Basin	Pouring Basin Crucible
RBT109130H	RBF90	RBS354712	RBS5037	RBS5038	RBT1091HA	RBWS2223E	RBWS22775
RBT1110115H	RBF105	RBS354712	RBS5037	RBS5038	RBT11101HA	RBWS2222F	RBWS22775
RBT1110130H	RBF105	RBS354712	RBS5037	RBS5038	RBT11101HA	RBWS2223F	RBWS22775
RBT189115H	RBF270	RBS354720	RBS5037	RBS5039	RBT1891HA	RBWS2222M	RBWS22777
RBT189130H	RBF270	RBS354720 RBS354720	RBS5037	RBS5039	RBT1891HA	RBWS2223M	RBWS22777

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE