

T-Series Horizontal Transition Sleeve, Side Fill



The side fill horizontal T-Series sleeve has vent holes located 90 degrees from the tap hole to facilitate side fill installations when the interferences of the structure will not allow top filling. The vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

CARACTERISTICAS

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice different diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número de catálogo	Material	Acabamento	100% U.S. Domestic Content	Sleeve	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA
RBT1418101HS A	Aço	Plain	Sim	Standard Length	57 mm, 43 mm	#18, #14

Table 2/3

Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Comprimento 3 (L3)
RBT1418101HS A	55M, 45M	86 mm	67 mm	165 mm	76 mm	26mm

Número de catálogo	Peso unitário
RBT1418101HSA	3.55 kg


Designed to Meet: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE