

T-Series Vertical Transition Filler Material Kit



T-Series vertical filler material kits contain the following: Filler material, two vertical packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.

CARACTERÍSTICAS

Simplifies ordering

Used to splice different diameter bars

All components are for one-time use

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá
RBT911101B	36 mm, 28 mm	#11, #9	35M, 30M
RBT910101B	32 mm, 28 mm	#10, #9	
RBT1114101B	43 mm, 36 mm	#14, #11	45M, 35M
RBT1118101B	57 mm, 36 mm	#18, #11	55M, 35M
RBT1011101B	36 mm, 32 mm	#11, #10	
RBT1418101B	57 mm, 43 mm	#18, #14	55M, 45M

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO


Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

Filler material kits are a component in splice kits. Care should be taken to avoid duplication of orders.

Components can also be purchased separately: (1) Filler Material, (2) Vertical Top Packing, (3) Vertical Bottom Packing, (4) Pouring Basin Ceramic Guide Tube, and (5) Crucible Ceramic and Disk.

Filler Material Kit Components				
Filler Material Kit	Filler Material	Packing (2 Required)	Pouring Basin Ceramic Insert and Disk	Pouring Basin Ceramic Guide Tube
RBT910101B	RBF105	RBS354712 RBS35475.5	RBS5037	RBS5038
RBT911101B	RBF125	RBS354714 RBS35476	RBS5037	RBS5038
RBT1011101B	RBF125	RBS354712 RBS35476	RBS5037	RBS5038
RBT1114101B	RBF125	RBS354715 RBS35476	RBS5037	RBS5039
RBT1118101B	RBF240	RBS354712 RBS354720	RBS5037	RBS5039
RBT1418101B	RBF195	RBS354720 RBS35477	RBS5037	RBS5039

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE