

Vertical Pouring Basin, Standard



Standard vertical pouring basins should be used whenever the clearances of the structure allow. The compact size of the standard pouring basins help ensure the best possible flow of filler material.

CARACTERISTICAS

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series vertical sleeves

ESPECIFICAÇÕES

Material: Graphite

Table 1/1

Número de catálogo	Diâmetro (Ø)	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Largura (W)	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)
RBWS1500U	35 mm	137 mm	38 mm	76 mm	124mm	70mm
RBWS1500X	38 mm	137 mm	38 mm	76 mm	124mm	70mm
RBWS1481F	64 mm	152 mm	38 mm	76 mm	159mm	95mm
RBWS1481G	70 mm	152 mm	38 mm	76 mm	159mm	95mm
RBWS1481H	73 mm	152 mm	38 mm	76 mm	159mm	95mm
RBWS1481J	76 mm	152 mm	38 mm	76 mm	159mm	95mm

Número de catálogo	Diâmetro (Ø)	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Largura (W)	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)
RBWS1481K	86 mm	152 mm	38 mm	76 mm	159mm	95mm
RBWS1482K	86 mm	165 mm	38 mm	76 mm	191mm	108mm
RBWS1482M	95 mm	165 mm	38 mm	76 mm	191mm	108mm
RBWS1499D	54 mm	149 mm	38 mm	76 mm	140mm	76mm
RBWS1499F	64 mm	149 mm	38 mm	76 mm	140mm	76mm
RBWS1499G	70 mm	149 mm	38 mm	76 mm	140mm	76mm
RBWS1499H	73 mm	149 mm	38 mm	76 mm	140mm	76mm
RBWS1500A	41 mm	137 mm	38 mm	76 mm	124mm	70mm
RBWS1500C	48 mm	137 mm	38 mm	76 mm	124mm	70mm
RBWS1500D	54 mm	137 mm	38 mm	76 mm	124mm	70mm
RBWS1500E	57 mm	137 mm	38 mm	76 mm	124mm	70mm
RBWS1500F	64 mm	137 mm	38 mm	76 mm	124mm	70mm


DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

RBWS1481, RBWS1482, RBWS1499 and RBWS1500 pouring basins require one RBM2660 pouring basin frame (sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE