


## Front Panel, Flat, Refrofit Shielding, D-Sub Cutouts

## Concessionárias de energia



Flat front panel with cutout for D-Sub connectors.  
Shieldable for stainless steel EMC gasket.

## CERTIFICAÇÕES



## RECURSOS

For stainless steel EMC gasket

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, conductive

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3						
Número do catálogo	Package Quantity	Instalação	EMC Gasket Type	Front Finish	Rear Finish	Treated Edges



30118-348	5	Screw-on Front	Aço inoxidável	Anodized	Conductive	Não
30118-349	5	Screw-on Front	Aço inoxidável	Anodized	Conductive	Não
30118-350	5	Screw-on Front	Aço inoxidável	Anodized	Conductive	Não
30118-351	5	Screw-on Front	Aço inoxidável	Anodized	Conductive	Não
30118-352	5	Screw-on Front	Aço inoxidável	Anodized	Conductive	Não
30118-353	5	Screw-on Front	Aço inoxidável	Anodized	Conductive	Não
30118-354	5	Screw-on Front	Aço inoxidável	Anodized	Conductive	Não

Table 2/3						
Número do catálogo	Em conformidade com	EMC Shielding	Altura	Material	Product Type	Rack Height
30118-348	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Alumínio	Front Panel	3 U
30118-349	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Alumínio	Front Panel	3 U
30118-350	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Alumínio	Front Panel	3 U
30118-351	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Alumínio	Front Panel	3 U
30118-352	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Alumínio	Front Panel	3 U
30118-353	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Alumínio	Front Panel	3 U
30118-354	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Alumínio	Front Panel	3 U

Table 3/3			
Número do catálogo	Rack Width	Tipo	Largura



30118-348	4 HP	Front Panel without Handle	20 mm
30118-349	4 HP	Front Panel without Handle	20 mm
30118-350	4 HP	Front Panel without Handle	20 mm
30118-351	4 HP	Front Panel without Handle	20 mm
30118-352	4 HP	Front Panel without Handle	20 mm
30118-353	4 HP	Front Panel without Handle	20 mm
30118-354	4 HP	Front Panel without Handle	20 mm

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

---

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please order stainless steel EMC gasket separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.





Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**