


Front Panel, Flat, Unshielded, D-Sub Cutouts

Concessionárias de energia



Flat front panel with cutout for D-Sub connectors.
Unshielded version.

CERTIFICAÇÕES



RECURSOS

Non-shielded version

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3						
Número do catálogo	Package Quantity	Instalação	Front Finish	Rear Finish	Treated Edges	Em conformidade com

30118-341	5	Screw-on Front	Anodized	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-342	5	Screw-on Front	Anodized	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-343	5	Screw-on Front	Anodized	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-344	5	Screw-on Front	Anodized	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-345	5	Screw-on Front	Anodized	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-346	5	Screw-on Front	Anodized	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-347	5	Screw-on Front	Anodized	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10

Table 2/3

Número do catálogo	EMC Shielding	Altura	Material	Product Type	Rack Height	Rack Width
30118-341	Não	128.4 mm	Alumínio	Front Panel	3 U	4 HP
30118-342	Não	128.4 mm	Alumínio	Front Panel	3 U	4 HP
30118-343	Não	128.4 mm	Alumínio	Front Panel	3 U	4 HP
30118-344	Não	128.4 mm	Alumínio	Front Panel	3 U	4 HP
30118-345	Não	128.4 mm	Alumínio	Front Panel	3 U	4 HP
30118-346	Não	128.4 mm	Alumínio	Front Panel	3 U	4 HP
30118-347	Não	128.4 mm	Alumínio	Front Panel	3 U	4 HP

Table 3/3

Número do catálogo	Tipo	Largura
--------------------	------	---------

30118-341	Front Panel without Handle	20 mm
30118-342	Front Panel without Handle	20 mm
30118-343	Front Panel without Handle	20 mm
30118-344	Front Panel without Handle	20 mm
30118-345	Front Panel without Handle	20 mm
30118-346	Front Panel without Handle	20 mm
30118-347	Front Panel without Handle	20 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE