


Front Panel, Shielded, Bottom Hinged

Concessionárias de energia

U-profile front panel bottom hinged for textile gasket.



CERTIFICAÇÕES



RECURSOS

U-profile front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

Shielded, U front panel with textile EMC gasket

Suitable for sub racks (EuropacPRO) and cases (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número do catálogo	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Instalação	EMC Gasket Type	Front Finish
20848-599	3 U	42 HP	1	Hinged, Bottom	Textile	Anodized
20848-600	3 U	63 HP	1	Hinged, Bottom	Textile	Anodized

Número do catálogo	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Instalação	EMC Gasket Type	Front Finish
20848-601	3 U	84 HP	1	Hinged, Bottom	Textile	Anodized
20848-602	6 U	42 HP	1	Hinged, Bottom	Textile	Anodized
20848-603	6 U	63 HP	1	Hinged, Bottom	Textile	Anodized
20848-604	6 U	84 HP	1	Hinged, Bottom	Textile	Anodized
20848-605	4 U	42 HP	1	Hinged, Bottom	Textile	Anodized
20848-606	4 U	63 HP	1	Hinged, Bottom	Textile	Anodized
20848-607	4 U	84 HP	1	Hinged, Bottom	Textile	Anodized
20848-608	3 U	28 HP	1	Hinged, Bottom	Textile	Anodized
20848-696	6 U	28 HP	1	Hinged, Bottom	Textile	Anodized

Table 2/3						
Número do catálogo	Rear Finish	Treated Edges	Em conformidade com	EMC Shielding	Altura	Material
20848-599	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Alumínio
20848-600	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Alumínio
20848-601	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Alumínio
20848-602	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Alumínio
20848-603	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Alumínio

Número do catálogo	Rear Finish	Treated Edges	Em conformidade com	EMC Shielding	Altura	Material
20848-604	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Alumínio
20848-605	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	172.9 mm	Alumínio
20848-606	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	172.9 mm	Alumínio
20848-607	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	172.9 mm	Alumínio
20848-608	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Alumínio
20848-696	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Alumínio

Table 3/3

Número do catálogo	Product Type	Tipo	Largura
20848-599	Front Panel	Front Panel without Handle	213 mm
20848-600	Front Panel	Front Panel without Handle	319.7 mm
20848-601	Front Panel	Front Panel without Handle	426.4 mm
20848-602	Front Panel	Front Panel without Handle	213 mm
20848-603	Front Panel	Front Panel without Handle	319.7 mm
20848-604	Front Panel	Front Panel without Handle	426.4 mm
20848-605	Front Panel	Front Panel without Handle	213 mm
20848-606	Front Panel	Front Panel without Handle	319.7 mm
20848-607	Front Panel	Front Panel without Handle	426.4 mm

Número do catálogo	Product Type	Tipo	Largura
20848-608	Front Panel	Front Panel without Handle	141.9 mm
20848-696	Front Panel	Front Panel without Handle	141.9 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE