


Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged

Concessionárias de energia

Unshielded front panel bottom hinged.



CERTIFICAÇÕES



RECURSOS

Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número do catálogo	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Instalação	Front Finish	Rear Finish
20838-271	3 U	42 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-272	3 U	63 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-273	3 U	84 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive

Número do catálogo	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Instalação	Front Finish	Rear Finish
20838-274	6 U	42 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-275	6 U	63 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-276	6 U	84 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-277	4 U	42 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-278	4 U	63 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-279	4 U	84 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive
20838-280	3 U	28 HP	1	Hinged, Bottom	Anodized	Conductive

Table 2/3						
Número do catálogo	Treated Edges	Em conformidade com	EMC Shielding	Altura	Material	Product Type
20838-271	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	128.4 mm	Alumínio	Front Panel
20838-272	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	128.4 mm	Alumínio	Front Panel
20838-273	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	128.4 mm	Alumínio	Front Panel
20838-274	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	261.8 mm	Alumínio	Front Panel
20838-275	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	261.8 mm	Alumínio	Front Panel
20838-276	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	261.8 mm	Alumínio	Front Panel
20838-277	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	172.9 mm	Alumínio	Front Panel

Número do catálogo	Treated Edges	Em conformidade com	EMC Shielding	Altura	Material	Product Type
20838-278	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	172.9 mm	Alumínio	Front Panel
20838-279	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	172.9 mm	Alumínio	Front Panel
20838-280	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Não	128.4 mm	Alumínio	Front Panel

Table 3/3		
Número do catálogo	Tipo	Largura
20838-271	Front Panel without Handle	213 mm
20838-272	Front Panel without Handle	319.7 mm
20838-273	Front Panel without Handle	426.4 mm
20838-274	Front Panel without Handle	213 mm
20838-275	Front Panel without Handle	319.7 mm
20838-276	Front Panel without Handle	426.4 mm
20838-277	Front Panel without Handle	213 mm
20838-278	Front Panel without Handle	319.7 mm
20838-279	Front Panel without Handle	426.4 mm
20838-280	Front Panel without Handle	141.9 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE