


MultipacPRO 19" Chassis Basic Kit

Concessionárias de energia

Such a kit enables a customer to configure the 3 different top / bottom covers.



CERTIFICAÇÕES



RECURSOS

For non-standardized assemblies (1 ... 5 U) and standardized assemblies (1, 2 U) conforming to IEC 60297-3-105

Frame consists of two lateral parts and front/rear panel

Material: aluminium

Select further components (Accessories)

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número do catálogo	Rack Height	Profundidade	Usable Width	Instalação	Em conformidade com	EMC Shielding
20860-201	1 U	220 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-202	1 U	280 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)

Número do catálogo	Rack Height	Profundidade	Usable Width	Instalação	Em conformidade com	EMC Shielding
20860-203	1 U	340 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-210	2 U	220 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-211	2 U	280 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-212	2 U	340 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-219	3 U	280 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-220	3 U	340 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-221	3 U	400 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-222	3 U	460 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-228	4 U	280 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-229	4 U	340 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-230	4 U	400 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-231	4 U	460 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)
20860-240	5 U	460 mm	403 mm	Rack	IEC 60297-3-100	No (Retrofittable)

Table 2/2

Número do catálogo	Product Family	Product Type	Tipo
20860-201	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable
20860-202	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable
20860-203	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable

Número do catálogo	Product Family	Product Type	Tipo
20860-210	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable
20860-211	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable
20860-212	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable
20860-219	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable
20860-220	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable
20860-221	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable
20860-222	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable
20860-228	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable
20860-229	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable
20860-230	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable
20860-231	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable
20860-240	MultipacPRO	Subrack/Chassis	Configurable

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order mounting plate, cover and base plates, handles, telescopic slides separately.

Dimensions h = clear mounting height = H-8.1 mm, b = clear mounting width = 403 mm.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE