

Rebar Grounding Clamp, Parallel

Power Utilities



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Universal use for rebar, rods or pipes

Lay-in feature cuts installation time


Bronze alloy construction with Stainless Steel 304 screws

Approved for direct burial in earth and concrete

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Tamanho do cano de água (Ø)	Tamanho da viga de reforço, metric
EK16	710355	12.7 – 25.4 mm	12.7 – 25.4 mm	12 – 25 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE