

Disco receptor lateral

Concessionárias de energia



RECURSOS

Conexão de receptor de descarga atmosférica substituível em campo

Resistente a efeitos ambientais

Performance tested beyond IEC® 61400-24

Desempenho superior durante a vida útil do receptor

Less than 12 °C (54 °F) temperature rise after strike of 225 kA


Instalação simples integrada

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número do catálogo	Altura (H)
WT2SR25	34 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE