

# Placa de ligação estampada

## Concessionárias de energia



### RECURSOS

Placa de ligação estampada, adequada para aplicações em aço estrutural

Listed to UL® 96

### ESPECIFICAÇÕES

**Tamanho do condutor, UL:** Classe 1 - Classe 2 (4/0 máx.)

Table 1/1


Número do catálogo	Área de contato	Altura (H)	Largura (W)	Tamanho do orifício 1 (HS1)	Hole Size 2 (HS2)	Peso da unidade
LPA540	51.600 cm <sup>2</sup> Min	31.75 mm	107.950 mm	5.1 mm	7.9 mm	0.088 kg
LPC540	51.600 cm <sup>2</sup> Min	31.75 mm	107.950 mm	5.1 mm	7.9 mm	0.254 kg

### ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Separador em aço inoxidável, incluído com LPC540A para aplicações bimetálicas.

## DIAGRAMAS

---



## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**