

# Terminação de Receptor

## Concessionárias de energia



### RECURSOS

Desempenho melhorado na ponta da lâmina

Performance tested beyond IEC® 61400-24

Desempenho superior durante a vida útil do receptor


Less than 12 °C (54 °F) temperature rise after strike of 225 kA

### ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número do catálogo	Altura (H)	Largura (W)	A
WT2TC1MV05.5	40 mm	106 mm	130 mm

### DIAGRAMAS



## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**