

# UFS nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Support Kit

## Power Utilities



### CERTIFICATIONS



### CARACTERÍSTICAS

Kit includes one rail and 24 retaining blocks

Create up to three 650 mm (25.6") supports capable of holding four nVent ERIFLEX Flexibar

Retaining blocks are halogen free

RoHS compliant

### ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Espessura do condutor | Largura do condutor | Altura (H) | Largura (W) | A     |
|--------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------|-------|
| UFS-KIT            | 553590           | 2 – 8 mm              | 15.5 – 120.0 mm     | 57.50 mm   | 30 mm       | 24 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | B     | Peso unitário |
|--------------------|------------------|-------|---------------|
| UFS-KIT            | 553590           | 15 mm | 2.300 kg      |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**