

# RMM3 Remote Temperature Module



nVent RAYCHEM RMM3 is a remote monitoring module providing temperature monitoring capability for NGC controllers and monitoring systems. It accepts up to eight RTDs that measure pipe, vessel, or ambient temperatures. Multiple units communicate with a single controller to provide centralized monitoring of temperatures.

## RECURSOS

Easy to install, program and operate

DIN rail mounted, wide range of configurations

Reliable during long life

## ESPECIFICAÇÕES

**Input Type:** Temperature Sensor

Table 1/2

| Número do catálogo | Nome do item | Area Classification | Profundidade | Gland Included | Altura | Input Quantity |
|--------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------|----------------|
| 1244-022749        | RMM3         | Hazardous           | 60 mm        | Não            | 75 mm  | 8              |
| 1244-022782        | RMM3-24VDC   | Hazardous           | 60 mm        | Não            | 75 mm  | 8              |
| 523420-001         |              | Hazardous           | 91 mm        | Não            | 160 mm | 8              |
| 523420-002         |              | Hazardous           | 91 mm        | Não            | 160 mm | 8              |

Table 2/2

| Número do catálogo | Nome do item | Nominal Voltage | Nominal Voltage Type | Largura |
|--------------------|--------------|-----------------|----------------------|---------|
| 1244-022749        | RMM3         | 115 V, 230 V    | AC                   | 125 mm  |

| Número do catálogo | Nome do item | Nominal Voltage | Nominal Voltage Type | Largura |
|--------------------|--------------|-----------------|----------------------|---------|
| 1244-022782        | RMM3-24VDC   | 24 V            | DC                   | 125 mm  |
| 523420-001         |              | 115 V           | AC                   | 260 mm  |
| 523420-002         |              | 24 V            | DC                   | 260 mm  |

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

Tel +1.800.545.6258  
Fax +1.800.527.5703  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511  
Fax +32.16.213.604  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688  
Fax +86.21.5426.3167  
[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

### América Latina

Tel +1.713.868.4800  
Fax +1.713.868.2333  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**