

19" Front Panel

Front panels made of Aluminum.



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Aluminum, 4 or 3 mm thick, with Anodized or Painted finish

ESPECIFICAÇÕES

Rack Width:	95HP
Material:	Aluminio
Accessory Type:	Front panel
Product Type:	Front Panel

Table 1/3

Número de catálogo	Rack Height	Profundidade (D)	Instalação	Acabamento	Front Finish	Quantidade por embalagem
30219-098	1U	3mm	Screw-on Front	Anodized	Anodized	1
30118-948	1U	3mm	Screw-on Front	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Painted	1

Número de catálogo	Rack Height	Profundidade (D)	Instalação	Acabamento	Front Finish	Quantidade por embalagem
30118-299	1U	3mm	Screw-on Front	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Painted	1
40304-074	1U	4mm	Screw-on Front	Anodized	Anodized	1
30219-101	2U	3mm	Screw-on Front	Anodized	Anodized	1
30118-301	2U	3mm	Screw-on Front	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Painted	1
30118-949	2U	3mm	Screw-on Front	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Painted	1
40304-075	2U	4mm	Screw-on Front	Anodized	Anodized	1
30219-104	3U	3mm	Screw-on Front	Anodized	Anodized	1
30118-302	3U	3mm	Screw-on Front	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Painted	1
30118-950	3U	3mm	Screw-on Front	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Painted	1
40304-076	3U	4mm	Screw-on Front	Anodized	Anodized	1
30219-107	4U	3mm	Screw-on Front	Anodized	Anodized	1
30118-303	4U	3mm	Screw-on Front	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Painted	1

Número de catálogo	Rack Height	Profundidade (D)	Instalação	Acabamento	Front Finish	Quantidade por embalagem
30118-951	4U	3mm	Screw-on Front	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Painted	1
30219-110	5U	3mm	Screw-on Front	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Anodized	1
30118-304	5U	3mm	Screw-on Front	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Painted	1
30118-952	5U	3mm	Screw-on Front	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Painted	1
40304-077	4U	4mm	Screw-on Front	Anodized	Anodized	1
30118-953	6U	3mm	Screw-on Front	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Painted	1
30118-305	6U	3mm	Screw-on Front	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Painted	1
30219-113	6U	3mm	Screw-on Front	Anodized	Anodized	1
40304-079	6U	4mm	Screw-on Front	Anodized	Anodized	1
30118-954	7U	3mm	Screw-on Front	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Painted	1

Número de catálogo	Rack Height	Profundidade (D)	Instalação	Acabamento	Front Finish	Quantidade por embalagem
30118-306	7U	3mm	Screw-on Front	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Painted	1
30219-137	7U	3mm	Screw-on Front	Anodized	Anodized	1
40304-080	7U	4mm	Screw-on Front	Anodized	Anodized	1
30118-956	9U	3mm	Screw-on Front	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Painted	1
30118-308	9U	3mm	Screw-on Front	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Painted	1
30219-143	9U	3mm	Screw-on Front	Anodized	Anodized	1
40304-082	9U	4mm	Screw-on Front	Anodized	Anodized	1
30118-307	8U	3mm	Screw-on Front	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Painted	1
30118-309	10U	3mm	Screw-on Front	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Painted	1
30118-955	8U	3mm	Screw-on Front	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Painted	1
30118-957	10U	3mm	Screw-on Front	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Painted	1

Número de catálogo	Rack Height	Profundidade (D)	Instalação	Acabamento	Front Finish	Quantidade por embalagem
30219-138	8U	3mm	Screw-on Front	Anodized	Anodized	1
30219-144	10U	3mm	Screw-on Front	Anodized	Anodized	1
40304-078	5U	4mm	Screw-on Front	Anodized	Anodized	1
40304-081	8U	4mm	Screw-on Front	Anodized	Anodized	1
40304-083	10U	4mm	Screw-on Front	Anodized	Anodized	1

Table 2/3

Número de catálogo	Rear Finish	Treated Edges	Código de cor	EMC Shielding	Altura (H)	Tipo
30219-098	Anodized	Não		Não	43.6mm	19" Front Panel
30118-948	Painted		RAL 7021	Não	43.6mm	19" Front Panel
30118-299	Painted		RAL 7035	Não	43.6mm	19" Front Panel
40304-074	Anodized	Sim		Não	43.6mm	19" Front Panel
30219-101	Anodized	Não		Não	88.1mm	19" Front Panel
30118-301	Painted		RAL 7035	Não	88.1mm	19" Front Panel
30118-949	Painted		RAL 7021	Não	88.1mm	19" Front Panel
40304-075	Anodized	Sim		Não	88.1mm	19" Front Panel
30219-104	Anodized	Não		Não	132.5mm	19" Front Panel
30118-302	Painted		RAL 7035	Não	132.5mm	19" Front Panel
30118-950	Painted		RAL 7021	Não	132.5mm	19" Front Panel

Número de catálogo	Rear Finish	Treated Edges	Código de cor	EMC Shielding	Altura (H)	Tipo
40304-076	Anodized	Sim		Não	132.5mm	19" Front Panel
30219-107	Anodized	Não		Não	177mm	19" Front Panel
30118-303	Painted		RAL 7035	Não	177mm	19" Front Panel
30118-951	Painted		RAL 7021	Não	177mm	19" Front Panel
30219-110	Anodized	Não		Não	221.4mm	19" Front Panel
30118-304	Painted		RAL 7035	Não	221.4mm	19" Front Panel
30118-952	Painted		RAL 7021	Não	221.4mm	19" Front Panel
40304-077	Anodized	Sim		Não	177mm	19" Front Panel
30118-953	Painted		RAL 7021	Não	265.9mm	19" Front Panel
30118-305	Painted		RAL 7035	Não	265.9mm	19" Front Panel
30219-113	Anodized	Não		Não	265.9mm	19" Front Panel
40304-079	Anodized	Sim		Não	265.9mm	19" Front Panel
30118-954	Painted		RAL 7021	Não	310.3mm	19" Front Panel
30118-306	Painted		RAL 7035	Não	310.3mm	19" Front Panel
30219-137	Anodized	Não		Não	310.3mm	19" Front Panel
40304-080	Anodized	Sim		Não	310.3mm	19" Front Panel
30118-956	Painted		RAL 7021	Não	399.2mm	19" Front Panel
30118-308	Painted		RAL 7035	Não	399.2mm	19" Front Panel

Número de catálogo	Rear Finish	Treated Edges	Código de cor	EMC Shielding	Altura (H)	Tipo
30219-143	Anodized	Não		Não	399.2mm	19" Front Panel
40304-082	Anodized	Sim		Não	399.2mm	19" Front Panel
30118-307	Painted		RAL 7035	Não	354.8mm	19" Front Panel
30118-309	Painted		RAL 7035	Não	443.7mm	19" Front Panel
30118-955	Painted		RAL 7021	Não	354.8mm	19" Front Panel
30118-957	Painted		RAL 7021	Não	443.7mm	19" Front Panel
30219-138	Anodized	Não		Não	354.8mm	19" Front Panel
30219-144	Anodized	Não		Não	443.7mm	19" Front Panel
40304-078	Anodized	Sim		Não	221.4mm	19" Front Panel
40304-081	Anodized	Sim		Não	354.8mm	19" Front Panel
40304-083	Anodized	Sim		Não	443.7mm	19" Front Panel

Table 3/3		
Número de catálogo	Largura (W)	Envio rápido
30219-098	483mm	Não
30118-948	483mm	Não
30118-299	483mm	Não
40304-074	483mm	Não
30219-101	483mm	Não
30118-301	483mm	Não


Número de catálogo	Largura (W)	Envio rápido
30118-949	483mm	Não
40304-075	483mm	Não
30219-104	483mm	Não
30118-302	483mm	Não
30118-950	483mm	Não
40304-076	483mm	Não
30219-107	483mm	Não
30118-303	483mm	Não
30118-951	483mm	Não
30219-110	483mm	Não
30118-304	483mm	Não
30118-952	483mm	Não
40304-077	483mm	Não
30118-953	483mm	Não
30118-305	483mm	Não
30219-113	483mm	Não
40304-079	483mm	Não
30118-954	483mm	Não

Número de catálogo	Largura (W)	Envio rápido
30118-306	483mm	Não
30219-137	483mm	Não
40304-080	483mm	Não
30118-956	483mm	Não
30118-308	483mm	Não
30219-143	483mm	Não
40304-082	483mm	Não
30118-307	483mm	Não
30118-309	483mm	Não
30118-955	483mm	Não
30118-957	483mm	Não
30219-138	483mm	Não
30219-144	483mm	Não
40304-078	483mm	Não
40304-081	483mm	Não
40304-083	483mm	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order 19" assembly kit separately.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE