

CompacPRO Desktop Case, Unshielded



The nVent SCHROFF CompacPRO case provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. The aluminum die cast frame and profile sidepanels guarantee a robust solution. In addition an extensive accessory range is available.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Desktop case for individual assembly

Aluminum construction ensures robust solution

International dimensions in accordance with IEC 6297-3-101

Side panel with integrated handle function

Front and rear identical, depth-symmetrical construction

Ventilation slots in base plate

IP 20 in accordance with IEC 60529

ESPECIFICAÇÕES

Product Type:	Case
Tipo:	Case for Individual Electronic Components
Família de produtos:	CompacPRO

Table 1/3

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Rack Width	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem
--------------------	-------------	--------	------------	---------	--------------	--------------------------

14575-023	2U	102.6mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-025	2U	102.6mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-027	2U	102.6mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-063	2U	102.6mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-065	2U	102.6mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-067	2U	102.6mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-103	3U	147.1mm	28HP	186mm	271mm	1
14575-105	3U	147.1mm	28HP	186mm	331mm	1
14575-123	3U	147.1mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-125	3U	147.1mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-127	3U	147.1mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-143	3U	147.1mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-145	3U	147.1mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-147	3U	147.1mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-163	3U	147.1mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-165	3U	147.1mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-167	3U	147.1mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-169	3U	147.1mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-171	3U	147.1mm	84HP	471mm	511mm	1

14575-223	4U	191.6mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-225	4U	191.6mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-243	4U	191.6mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-245	4U	191.6mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-247	4U	191.6mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-265	4U	191.6mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-267	4U	191.6mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-269	4U	191.6mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-271	4U	191.6mm	84HP	471mm	511mm	1
14575-445	6U	280.5mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-447	6U	280.5mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-463	6U	280.5mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-465	6U	280.5mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-467	6U	280.5mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-469	6U	280.5mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-471	6U	280.5mm	84HP	471mm	511mm	1

Table 2/3

Número de catálogo	Usable Height	Usable Width	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding
14575-023	84.4mm	219mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não

Número de catálogo	Usable Height	Usable Width	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding
14575-025	84.4mm	219mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-027	84.4mm	219mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-063	84.4mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-065	84.4mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-067	84.4mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-103	129.3mm	148mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-105	129.3mm	148mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-123	129.3mm	219mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-125	129.3mm	219mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-127	129.3mm	219mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-143	129.3mm	326mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-145	129.3mm	326mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-147	129.3mm	326mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-163	129.3mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-165	129.3mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-167	129.3mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-169	129.3mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-171	129.3mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não

Número de catálogo	Usable Height	Usable Width	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding
14575-223	173.8mm	219mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-225	173.8mm	219mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-243	173.8mm	326mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-245	173.8mm	326mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-247	173.8mm	326mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-265	173.8mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-267	173.8mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-269	173.8mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-271	173.8mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-445	262.9mm	326mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-447	262.9mm	326mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-463	262.9mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-465	262.9mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-467	262.9mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-469	262.9mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-471	262.9mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não

Table 3/3

Número de catálogo	Acabamento	Material	Grau de proteção	Static Load	Envio rápido
--------------------	------------	----------	------------------	-------------	--------------

14575-023	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-025	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-027	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-063	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-065	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-067	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-103	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-105	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-123	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-125	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-127	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-143	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não

14575-145	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-147	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-163	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-165	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-167	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-169	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-171	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-223	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-225	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-243	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-245	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-247	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não

14575-265	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-267	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-269	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-271	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-445	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-447	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-463	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-465	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-467	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-469	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não
14575-471	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

GND / earthing connections in accordance with

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE