

CompacPRO Rear Panel With Vented Slots



The rear panel with vented slots can be used for the CompacPRO case. The rear panel is bolted on the rear frame.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Al material 3.0 mm

ESPECIFICAÇÕES

Material:	Aluminio
Acabamento:	Anodized
Works With:	Cases
Família de produtos:	CompacPRO
Tipo:	Rear Panel
Product Type:	Side Panel

Table 1/1

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Quantidade por embalagem	Envio rápido
30823-027	3U	63HP	1	Não
30823-033	4U	42HP	1	Não

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Quantidade por embalagem	Envio rápido
30823-036	4U	63HP	1	Não
30823-021	3U	28HP	1	Não
30823-024	3U	42HP	1	Não
30823-518	4U	84HP	1	Não
30823-512	2U	84HP	1	Não
30823-045	6U	63HP	1	Não
30823-015	2U	42HP	1	Não
30823-521	6U	84HP	1	Não
30823-515	3U	84HP	1	Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE