


Collar Screw, Knurled Head Long Version, M2.5 x 12.3 mm, Brass Nickel Plated; 100 pieces

NÚMERO DE CATÁLOGO

21101-909



Used with horizontal rails with long lip (H-LD and R-LD)

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Collar Screw, Knurled Head Long Version

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Product Type: Screw

Tipo: Screw

Works With: Front Panels

Quantidade por embalagem: 100

Tamanho da rosca: M2.5

Length: 12.3mm

Material: Brass

Acabamento: Nickel Plated

Profundidade: 25.3mm

Altura: 8mm

Torque: 0.3N·m

Largura: 8mm

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE