


EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, Retrofit Shielding, 3 U, 175 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

24563-191



Non-shielded subrack for Din Connector mounting EN 60603-2 (DIN 41612).

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Subrack with side panel type F ("flexible"), front 19" bracket included, depth-adjustable 19" bracket sold separately (not included in items delivered)

Aluminum construction

IP 20, in accordance with IEC 60529

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Rear horizontal rails for connector mounting (IEC 60603-2 / DIN 41612)

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

Supplied as space-saving flat-pack

Horizontal rail type "light"

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Rack Height: 3U

Profundidade: 175mm

Quantidade por embalagem: 1

For Mounting: DIN Connector

Board Depth: 160mm

EMC Gasket Type: Stainless Steel (retrofittable)

Inclui alça: Não

Instalação: Rack

Em conformidade com: IEC 60297-3-103

EMC Shielding: Não

Acabamento: Anodized; Passivated

Material: Alumínio

Product Type: Subrack/Chassis

Rack Width: 84HP

Static Load: 11kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE