


19" Front Panel, 1 U, 3 mm, Al, Anodized, Untreated Edges

NÚMERO DE CATÁLOGO

30219-098



Front panels made of Aluminum.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Aluminum, 4 or 3 mm thick, with Anodized or Painted finish

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Rack Height: 1U

Profundidade (D): 3mm

Accessory Type: Front panel

Instalação: Screw-on Front

Acabamento: Anodized

Front Finish: Anodized

Quantidade por embalagem: 1

Rear Finish: Anodized

Treated Edges: Não

EMC Shielding: Não

Altura (H): 43.6mm

Material: Alumínio

Product Type: Front Panel

Rack Width: 95HP


Tipo: 19" Front Panel

Largura (W): 483mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order 19" assembly kit separately.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE